



# 气控阀

## J-3-PK-3

产品代号: 10772

FESTO

该型号产品适用于真空。



## 技术参数

特性	值
阀功能	3/2 双稳
标准额定流量	100 l/min
工作压力	-0.9 ... 8 bar
设计结构	活塞滑块
额定尺寸	2.5 mm
反向切换时间	7 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	75 g
安装类型	在底座上 载安装框架上 带通孔 可选
先导气口12	PK-3
先导气口14	PK-3
气动连接, 气口 1	PK-3
气动连接, 气口 4	PK-3
气动连接, 气口 5	PK-3
材料信息, 连接板	黄铜 PPS-加强
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	塑料的 牙铸锌