


标准气缸 DSN-5/8"-4"-P

产品代号: 11336

FESTO

符合 DIN ISO 6432 标准, 终端带弹性缓冲环.. 多种安装方式, 带或不带安装附件.

该产品只可从 Festo USA 订购



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|--|
| 行程 | 101.6 mm |
| 活塞直径 | 5/8" |
| 基于标准 | ISO 6432 |
| 缓冲 | P: elastische D 销pfungsringe/-platten beidseitig |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 103.7 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 120.6 N |
| 气动连接 | M16x1,5 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |