



缓冲器

DYSR-16-20-Y5

产品代号: 1138644

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------|
| 尺寸 | 16 |
| 行程 | 20 mm |
| 缓冲 | 可调节 |
| 装配位置 | 任意 |
| 位置检测 | 无 |
| 最大冲击速度 | 3 m/s |
| 复位时间短 | 0.3 s |
| 复位时间长 | 1 s |
| 工作模式 | 单作用 推的动作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C |
| 缓冲长度 | 20 mm |
| 最大制动力 | 1,600 N |
| 单位行程的最大能量消耗 | 32 J |
| 每小时的最大能源消耗 | 100,000 J |
| 最大残余能量 | 0.16 J |
| 复位力 | 5.4 N |
| 产品重量 | 200 g |
| 安装类型 | 带锁定螺母 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 钢, 镀锌 |
| 材料信息, 活塞杆 | 高合金钢, 经硬化处理 |