



# 电磁阀

## JMUH-5/2-D-1C-VI

产品代号: 119665

FESTO

用于阀岛  
 该型号产品适用于真空。  
 将停产的产品，供货至 2011。



### 技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
宽度	42 mm
工作压力	-0.9 ... 8 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	9.5 mm
密封原则	软性
手控装置	推
先导类型	直接
流动方向	不可逆
工作介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	连接板规格 2 符合 ISO 5599-2
气动连接, 气口 2	连接板规格 2 符合 ISO 5599-2
气动连接, 气口 3	底座
气动连接, 气口 4	连接板规格 2 符合 ISO 5599-2
气动连接, 气口 5	底座