



消声器 AMTE-M-LH-G12

产品代号: 1205863

★ 核心产品范围

适合在气动系统的排气口降低噪音。

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
包装数量	10
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
相对于大气的流量	10,500 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-:]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压等级	88 dB(A)
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	43 g
气动连接	G1/2
材料信息, 消声器插件	青铜
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料备注	符合 RoHS