


选择器板

VABF-C8-12-P6-G18-Z

产品代号: 1210305
传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	0.6 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	锻造铝合金