


平行组件

EAMM-U-60-D32-60R-91-S1

产品代号: 1210455

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------|
| 尺寸 | 60 |
| 装配位置 | 任意 |
| 减速比 | 1:1 |
| 最高速度 | 6,000 1/min |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 质量惯性力矩 | 26.7 kgmm ² |
| 无负载时的驱动扭矩 | 0.07 Nm |
| 可传递扭矩 | 3 Nm |
| 产品重量 | 1,170 g |
| 接口代码, 驱动器 | D32B |
| 接口代码, 马达输入 | 60R |
| 材料备注 | 符合 RoHS |