

塑料气管 PU-9-SW

产品代号: 12134

FESTO

聚乙烯, 用于 CN- 和 CK- 管接头, 柔软和抗折 (不可用于食品工业).

最高工作压力是指最高温度时的工作压力.



技术参数

特性	值
外径	11.6 mm
与流量相关的弯曲半径	76 mm
内径	9 mm
整个温度范围内的工作压力	0 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-35 ... 60 °C
产品质量视长度而定	0.056 kg/m
气动连接	用于倒钩式接头, 内径 9mm, 带螺母
颜色	黑色
肖氏硬度	A 91 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U(PU)