



吸盘 VAS-8-M5-S

产品代号: 12612

FESTO

倒钩接头，用于3 mm塑料气管，侧向接口



技术参数

特性	值
额定尺寸	2 mm
吸盘直径	8 mm
有效的吸气直径	5.5 mm
连接的位置	At the side
设计结构	真空连接口位于一侧 圆形，标准
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-20 ... 60 °C
70%真空时的起步阻力	1.6 N
额定工作压力时的保持力	1.6 N
安装螺纹	M5
吸盘安装件	M5
真空接口	PK-3
颜色	透明
肖氏硬度	60 +/- 5
凸缘螺丝的材料信息	黄铜
材料备注	符合 RoHS
吸盘的材料信息	TPE-U(PU)