



# 精密单向节流阀

## GRP-10-PK-3

产品代号: 12743

FESTO

作为流量的精确调节装置, 具有单向功能.



## 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	PK-3
气动连接, 气口 2	PK-3
驱动类型	手动
调节元件	带刻度的旋转手柄
安装类型	前面板安装
节流方向上的标准额定流量	3.8 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	95 l/min
工作压力	0 ... 8 bar
环境温度	-10 ... 50 °C
材料信息, 壳体	PA-加强
装配位置	任意
工作压力, 从2 到 1	0 ... 8 bar
流量控制方向上的标准流量0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	1.65 l/min
止回方向上的标准流量0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	15 ... 50 l/min
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5.2 l/min
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	131 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [5:4:3] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	-10 ... 50 °C
产品重量	48 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR PVC
材料信息, 支架	锻造铝合金
材料信息, PK 连接	锻造铝合金 黄铜
材料信息, 螺丝	钢