


## 转接板

### VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

产品代号: 1302091  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 宽度           | 60 mm                                   |
| 装配位置         | 任意                                      |
| 电磁线圈的最大数量    | 26                                      |
| 工作压力         | -0.9 ... 10 bar                         |
| 额定工作电压 DC    | 24 V                                    |
| 许用压力波动       | +/- 10 %                                |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 0 - 无腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 防护等级         | IP65<br>NEMA 4                          |
| 环境温度         | -5 ... 50 °C                            |
| 产品重量         | 2,600 g                                 |
| 先导气口 12      | 1/8 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 1   | 1 1/2 NPT                               |
| 气动连接, 气口 3   | 1 1/2 NPT                               |
| 气动连接, 气口 5   | 1 1/2 NPT                               |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 密封     | NBR                                     |
| 材料信息, 板      | 锻造铝合金                                   |
| 材料信息, 螺丝     | 钢<br>经过电镀                               |