


# Y型快插接头 QSY-6H

产品代号: 130629

★ 标准产品范围

带有插入式轴套.

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	3.1 mm
装配位置	任意
容器尺寸	10
设计结构	推/拉原理
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 80 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	9.4 g
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接, 气源管线	快插式轴套 QS-6
气动连接, 输出	für Schlauch Außen-Ø 6 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀