


# T形快插接头

## QSMT-4-100

产品代号: 130782

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | Mini型                        |
| 额定尺寸         | 2.4 mm                       |
| 装配位置         | 任意                           |
| 设计           | T-形                          |
| 包装数量         | 100                          |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa           |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar              |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi           |
| 随温度变化的工作压力   | -0.095 ... 1.4 MPa           |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 14 bar             |
| 随温度变化的工作压力   | -13.775 ... 203 psi          |
| 海事分类         | 看证书                          |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 环境温度         | -10 ... 80 °C                |
| 产品重量         | 3.3 g                        |
| 输出数量         | 2                            |
| 输送管线的数量      | 1                            |
| 气动连接, 气口 1   | 用于气管外径 4 mm                  |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 4 mm                  |
| 释放环的颜色       | 蓝色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | PBT                          |
| 材料信息, 释放环    | POM                          |
| 材料信息, 管密封    | NBR                          |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                    |