


# 气囊式抓手

## DHEB-63-E-D-S-P

产品代号: 1320786

FESTO



### 技术参数

| 特性                             | 值                                       |
|--------------------------------|---|
| 尺寸                             | 63                                      |
| 气囊的行程                          | 25 mm                                   |
| 可抓取的最小直径                       | 66 mm                                   |
| 可抓取的最大直径                       | 85 mm                                   |
| 装配置置                           | 任意                                      |
| 工作模式                           | 单作用<br>关闭的                              |
| 气爪功能                           | 自适应                                     |
| 设计结构                           | 可收缩试验膜片<br>有导向的动作顺序                     |
| 导向                             | 基本导向                                    |
| 位置检测                           | 用于接近式传感器                                |
| 工作压力                           | 4 ... 8 bar                             |
| 重新设定压力                         | < 1 bar                                 |
| 气爪的最大工作频率                      | <= 4 Hz                                 |
| 最小打开时间0.6 MPa (6 bar, 87 psi)  | 40 ms                                   |
| 最小关闭时间 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 100 ms                                  |
| 工作介质                           | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明                   | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC                      | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性                       | VDMA24364 区域III                         |
| 食品安全                           | 参见补充材料信息                                |
| 环境温度                           | 5 ... 60 °C                             |
| 气囊的平均更换间隔                      | 1 Mio SP                                |
| 有效负载参照值                        | 5.1 kg                                  |
| 产品重量                           | 800 g                                   |
| 安装类型                           | 具有外 (内) 螺纹<br>带锁定螺母<br>可选               |
| 气动连接                           | G1/8                                    |
| 材料备注                           | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 波纹管                      | VMQ (硅)                                 |
| 材料信息, 壳体                       | 铝<br>阳极氧化处理                             |