

快插接头


QS-B-8-4-20

产品代号: 132145
将被停止供应的产品

变径.

将停止供货的产品，
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 2.3 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 容器尺寸 | 20 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 授权 | Germanischer Lloyd |
| 产品重量 | 7.1 g |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 8 mm |
| 气动连接, 气口 2 | 用于4mm 气管外径 |
| 释放环的颜色 | 蓝色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | PBT |
| 释放环的材料数据 | POM |
| 气管密封的材料信息 | NBR |
| 软管夹部分的材料数据 | 高合金钢, 耐腐蚀 |