


## 电磁线圈

# MSFW-110-50/60-DS

产品代号: 13265

FESTO

带标准插头插座，符合DIN EN 175301标准



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
切换位置指示器	否
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100 %
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 9 VA, 保持功耗 7 VA
允许的频率波动	+/- 5 %
许用压力波动	+/- 10 %
海事分类	看证书
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-C1-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 40 °C
最大紧固扭矩, 插头插座	0.4 Nm
产品重量	55 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	Duroplast 铜 钢
材料信息, 绕组	铜