


传感器导轨 DASP-G3-27-C-D

产品代号: 1329132

FESTO

适合于气囊式抓手DHEB。



技术参数

特性	值
尺寸	27
装配位置	任意
设计结构	传感器条
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	4 g
安装类型	旋在气爪上
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 型材	阳极氧化铝合金
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀