

# 快插螺纹接头 QSM-M5-3-I-R

产品代号: 133003

FESTO

外螺纹，采用内六角插座。



## 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | Mini型                        |
| 额定尺寸         | 1.9 mm                       |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                          |
| 装配位置         | 任意                           |
| 设计           | 直列式设计，圆形解锁环                  |
| 包装数量         | 10                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa           |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar              |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi           |
| 随温度变化的工作压力   | -0.095 ... 1.4 MPa           |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 14 bar             |
| 随温度变化的工作压力   | -13.775 ... 203 psi          |
| 海事分类         | 看证书                          |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 环境温度         | -10 ... 80 °C                |
| 额定紧固扭矩       | 1.33 Nm                      |
| 额定紧固扭矩的公差    | ± 20 %                       |
| 产品重量         | 3.2 g                        |
| 安装类型         | 内六角 A/F 2                    |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 M5                       |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 3 mm                  |
| 释放环的颜色       | 蓝色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | 镀镍黄铜                         |
| 材料信息, 释放环    | POM                          |
| 材料信息, 管密封    | NBR                          |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                    |