

# 塑料气管

## PUN-H-2X0,4-NT

产品代号: 133038

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).



### 技术参数

特性	值
外径	2 mm
与流量相关的弯曲半径	8 mm
内径	1.2 mm
最小弯曲半径	5 mm
使用指南	TPE-U Ether basiert
气管特性	Suitable for energy chains
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 87 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
环境温度	-35 ... 60 °C
产品质量视长度而定	0.0024 kg/m
气动连接	用于快插接头，外径2 mm
颜色	中性
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	TPE-U(PU)