


# 制动阻力

## CACR-KL2-67-W1800

产品代号: 1336617

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	600
装配位置	自由对流 垂直
380 V 时的制动电阻脉冲能量	10,800 Ws
780 V 时的制动电阻脉冲能量	10,800 Ws
35% 的持续通电率以及20秒时的参数	1,800 W
额定功率, 制动阻力	720 W
380 V 时的制动电阻额定功率	720 W
780 V 时的制动电阻额定功率	720 W
阻力系数	67 Ohm
授权	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	4,000 g
安装类型	带通孔 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS