



真空吸盘

VAS-75-1/4-SI-B

产品代号: 1382165

FESTO



技术参数

特性	值
吸盘的高度补偿器	3.5 mm
额定尺寸	4 mm
吸盘直径	75 mm
吸盘容积	18.3 cm ³
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
吸盘形状	圆形扁平
工作压力 MPa	-0.095 ... 0 MPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-0.07 MPa
额定工作气压	-0.7 bar
额定工作压力(psi)	-10.15 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-40 ... 200 °C
额定工作压力时的保持力	245 N
产品重量	62 g
安装类型	通过真空口
真空接口	G1/4
颜色	透明
肖氏硬度	60 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	VMQ (硅)