

法兰安装 DAMF-F7-40

产品代号: 1405218

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	263 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢 经过电镀
材料信息, 轴套	钢
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀