


# 联轴器

## EAMC-67-62-24-32

产品代号: 1485796

FESTO



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	24 mm
支架直径2	32 mm
尺寸	67
额定长度	62 mm
装配位置	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	280 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	143 Nm
产品重量	428 g
材料备注	符合 RoHS