



接近开关 SMEO-4U-K-LED 230

产品代号: 150011
传统型 - 不用于新项目

FESTO

舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件.
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
设计	圆形
符合标准	DIN EN 60947-5-2
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-20 ... 60 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式, 双极性 无LED功能
切换元件功能	常开触点
开启时间	<= 2 ms
关闭时间	0.05 ms
最大切换频率	500 Hz
最大输出电流 AC	250 mA
最大输出电流 DC	120 mA
最大接点容量 AC	10 VA
最大接点容量 DC	10 W
电压降	<= 4.5 V
短路强度	否
过载承受能力	还不可获得
工作电压范围 AC	12 ... 250 V
工作电压范围 DC	12 ... 250 V
极性容错保护	否
电气接口 1, 接口类型	电缆
电气接口 1, 接口技术	开放式末端
电气接口 1, 针脚/线的数量	2
接头的导线引出方向	轴向
电缆长度	2.5 m
材料信息, 电缆护套	PVC
安装类型	带附件
紧固扭矩	0.8 Nm
装配位置	任意
产品重量	70 g
材料信息, 壳体	PET TPE-O
工作状态显示	黄色 LED
防护等级	IP67
电泳强度	4 kV
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3