



# 编程电缆

## NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

产品代号: 1501332

FESTO



### 技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
装配位置	任意
电接口 1	直列式插头, USB 2.0 A型, 4针
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	USB 2.0 B 类
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 占用的针脚/导线	4
电接口 2	直列式插头, USB 2.0 B型, 4针
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	USB 2.0 Typ A
电气接口 2, 针脚/线的数量	4
电气接口 2, 占用的针脚/导线	4
电缆长度	1.8 m
电缆属性	标准
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响