



单向节流阀 GRLA-1/2-B

产品代号: 151179

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 阀功能 | 单向节流阀功能，用于排气 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/2 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/2 |
| 调节元件 | 开槽头螺丝 |
| 安装类型 | 具有螺纹的 |
| 节流方向上的标准额定流量 | 2,100 l/min |
| 单向节流方向上的标准额定流量 | 1550 ... 2200 l/min |
| 工作压力 | 0.3 ... 10 bar |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 海事分类 | 看证书 |
| 装配位置 | 任意 |
| 流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 4,000 l/min |
| 止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 2950 ... 4190 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 40 Nm |
| 产品重量 | 204 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 空心螺栓 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 调节螺钉 | 黄铜 |
| 材料信息, 螺母 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 摆动接头 | 牙铸锌 |