



# 接近开关 SMEO-4U-S-LED-24 B

产品代号: 151526  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

舌簧式触点, 带 LED, 不带安装辅件.  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品



## 技术参数

特性	值
设计	圆形
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-20 ... 60 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
开启时间	≤ 0.5 ms
关闭时间	0.03 ms
最大切换频率	800 Hz
最大输出电流	500 mA
最大接点容量 DC	10 W
电感式保护回路	和 MZ-, MY-, ME 线圈适配
短路强度	否
工作电压范围 DC	12 ... 27 V
残余纹波	10 %
极性容错保护	否
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合 EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
安装类型	带附件
装配位置	任意
产品重量	6 g
材料信息, 壳体	PET
工作状态显示	黄色 LED
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L