


发光密封件 MV-LD-230

产品代号: 151716

FESTO

用于MV-阀



技术参数

特性	值
切换位置指示器	LED
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
产品重量	1.6 g
电连接	矩形结构, MSV 符合DIN EN 175301-803 B型
额定工作电压, AC	230 V
电泳强度	2.5 kV
防护性接地	已可供应
额定功率, 发光密封	0.33 W
许用压力波动	+/- 10 %
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
污染等级	3
外壳的材料信息	TPE-U(PU)