


快速连接插座 KDMS6-3/8-A

产品代号: 151777

FESTO

自封闭型，用于安全连接，符合ISO 4414标准



技术参数

特性	值
额定尺寸	10 mm
压力表	可选
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
标准额定流量	1,917 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
额定紧固扭矩	21.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 15 %
产品重量	170 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G3/8