


# 直角气路板底座 NAVW-1/4-NPT-1

产品代号: 152792

FESTO

气孔位置根据标准 DIN ISO 5599/1, 用于集成安装, 底部或侧面接口



## 技术参数

| 特性         | 值                            |
|------------|------------------------------|
| 宽度         | 110 mm                       |
| 工作压力       | 0 ... 16 bar                 |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L               |
| 介质温度       | -10 ... 60 °C                |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                |
| 底座的安装方法    | 带通孔                          |
| 先导气口12     | 1/8 NPT                      |
| 先导气口14     | 1/8 NPT                      |
| 气动连接, 气口 1 | 1/4 NPT                      |
| 气动连接, 气口 2 | 1/4 NPT                      |
| 气动连接, 气口 4 | 1/4 NPT                      |