



压力表

MA-15-10-QS-6

产品代号: 153384

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar 和 psi.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-------------------------------|
| 显示范围【bar】 | 0 ... 10 bar |
| 压力表的额定尺寸 | 15 |
| 设计结构 | 波尔登管式压力表, 不带测量装置 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 工作介质 | 惰性气体 中性流体 |
| 工作压力 MPa | 0 ... 1 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi |
| 可变负载系数 | 0.66 |
| 测量精度等级 | 5 |
| 防护等级 | IP53 |
| 介质温度 | -20 ... 60 °C |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 连接的位置 | 后侧中心 |
| 气动连接 | QS-6 |
| 与介质接触的材料 | 黄铜 |
| 材料信息, 螺纹塞 | 黄铜 |
| 材料信息, 壳体 | 钢 |
| 材料信息, 屏幕 | PC |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 产品重量 | 10 g |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不含乙炔 不含氧 |