


# 摆动驱动器 DRQ-20- -90-PPVJ-A


产品代号: 154455  
将被停止供应的产品

FESTO

位置感测,带可调缓冲器和自调间隙的齿轮.?  
派生型,摆动角度 0 到 89° 之间可选  
将停止供货的产品,  
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



典型表现



## 技术参数

| 特性            | 值                            |
|---------------|------------------------------|
| 尺寸            | 20                           |
| 缓冲角度          | 78.3 deg                     |
| 两侧旋转角度的设定范围   | -4 /+ 4 deg                  |
| 摆动角度          | 90 deg                       |
| 缓冲            | 气缓冲, 可调                      |
| 装配位置          | 任意                           |
| 设计结构          | 齿轮齿条机构                       |
| 位置检测          | 用于接近式传感器                     |
| 工作压力          | 2.5 ... 10 bar               |
| 6 bar时的最大摆动频率 | 3.4 Hz                       |
| 工作模式          | 双作用                          |
| 工作介质          | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 环境温度          | -10 ... 60 °C                |
| 6 bar时的理论扭矩   | 1 Nm                         |
| 允许的质量惯性矩      | 0.0003 kgm <sup>2</sup>      |
| 产品重量          | 730 g                        |
| 安装类型          | 具有内(阴)螺纹                     |
| 气动连接          | M5                           |
| 驱动轴的材料信息      | Case-硬化钢                     |
| 密封件的材料信息      | TPE-U(PU)<br>NBR             |