


预置气动计数器

PZV-E-C

产品代号: 15608

FESTO

减1计数, 带计数预置功能



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 设计结构 | 采用气驱动的机械式顺序计数器 |
| 复位类型 | 按钮或气动信号 |
| 显示 | 5位置 |
| 释放压力, 驱动单元 | $0,2 \pm 0,1$ bar |
| 释放压力, 回复 | $0,15 \pm 0,1$ bar |
| 响应压力, 驱动单元 | $0,6 \pm 0,2$ bar |
| 工作压力 | 2 ... 8 bar |
| 最小复位压力 | 2 bar |
| 最小脉冲长度, 驱动单元 | 10 ms |
| 最小脉冲长度, 回复 | 180 ms |
| 最小停顿周期, 驱动单元 | 15 ms |
| 最小停顿周期, 回复 | 50 ms |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不可使用经过润滑的压缩空气 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 产品重量 | 150 g |
| 安装类型 | 前面板安装 |
| 气动连接 | M5 |