


# 快速步进器 FSS-12-C

产品代号: 15609  
将被停止供应的产品

FESTO

气动/机械式程序装置,带12个顺序动作和启动逻辑回路,安装在2n型底座上.

将停止供货的产品,  
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	2.5 mm
设计结构	可组合的顺序器
确认减少压力	$\leq 0.5$ bar
确认响应压力	$\geq 1.5$ bar
工作压力	2.5 ... 6 bar
标准额定流量	60 l/min
最小的确认脉冲长度	50 ms
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU以外的防爆认证	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 3D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T4 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T125°C Dc
符合防爆要求的环境温度	$+5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 40 °C
产品重量	450 g
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	ABS