


# 倒钩接头

## N-3/8-P-9-MS

产品代号: 15634

FESTO

铜制



### 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 额定尺寸         | 7.6 mm                                  |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                                     |
| 装配位置         | 任意                                      |
| 设计           | 直列式结构                                   |
| 包装数量         | 10                                      |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar                        |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                           |
| 最大紧固扭矩       | 15 Nm                                   |
| 产品重量         | 25 g                                    |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 G3/8                                |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管内径9 mm                              |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 壳体     | 黄铜                                      |