

# 倒钩接头

## N-1/2-P-13-MS

产品代号: 15636

FESTO

铜制



### 技术参数

特性	值
额定尺寸	11 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
设计	直列式结构
包装数量	1
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	18 Nm
产品重量	45 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/2
气动连接, 气口 2	用于气管内径13 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	黄铜