

平行组件 EAMM-U-60-D40-42B/C-91

产品代号: 1570950

FESTO

适合于电驱动器。



技术参数

特性	值
尺寸	60
装配置	任意
减速比	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	26.7 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	0.07 Nm
可传递扭矩	3 Nm
产品重量	1,080 g
接口代码, 驱动器	D40B
接口代码, 马达输入	42B 42C
材料备注	符合 RoHS