

法兰安装 FUA-40

产品代号: 157303

FESTO

用于 ADVU, AEVU, ADVUP 和 ADVUT 型气缸.



技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	449 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀