

缓冲器 YSR-32-60-C

产品代号: 160274

FESTO

自调节



技术参数

特性	值
尺寸	32
行程	60 mm
缓冲	自调节
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
复位时间短	0.5 s
复位时间长	1 s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
缓冲长度	60 mm
最大制动力	6,000 N
单位行程的最大能量消耗	380 J
每小时的最大能源消耗	220,000 J
最大残余能量	2 J
复位力	20 N
产品重量	1,220 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 活塞杆	高合金钢