


紧凑型气缸 AEVUZ-1/2"- -P-A

产品代号: 160620

FESTO

用于非接触式感测,
活塞杆带内螺纹.
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品, 供货至 2011.



典型表现



技术参数

特性	值
行程	0.2 ... 0.4 "
活塞直径	1/2"
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作模式	单作用 拉的动作
活塞杆末端	阴螺纹
工作压力	21.8 ... 145 Psi
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-4 ... 176 °F
6 bar时的理论作用力, 进程	42 N
0 mm行程时的移动质量	8 g
每10 mm 行程所增加的重量	2 g
0 mm行程时的基本重量	87 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	59 g
气动连接	UNF10-32
工作压力 [psi]	21.8 ... 145 psi
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金