

超精细过滤器 PFML-90-HP3-AST

订货号: 1612487

FESTO



数据表

特性	值
系列	L
规格	90
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 μm
冷凝水排放装置	手动
工作压力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [2:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
洁净空气等级的最大标准流量	10220 l/min
过滤效率	99.99998 %
最大冷凝容积	200 cm ³
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国压力设备法规
安装方式	管式安装
安装位置	垂直 +/-5°
外壳材料	精制铝合金
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	高合金不锈钢
密封件材料	NBR
材料说明	RoHS 合规
产品重量	7700 g
体积	3