

电磁阀

MN1H-2-1 1/2-MS-NPT



产品代号: 161735

传统型 - 不用于新项目

不带电磁线圈和插座

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-----------------------------------------|
| 设计结构 | 膜片阀 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配置 | 任意 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | 1 1/2 NPT |
| 额定尺寸 | 40 mm |
| 阀功能 | 2/2 常闭, 单电控 |
| 手控装置 | 带附件, 可锁定 推 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 介质 | 过滤压缩空气, 过滤精度 200 µm |
| 排气功能 | 不可节流 |
| 复位类型 | 空气弹簧 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 工作压力 | 0.5 ... 10 bar |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料信息, 螺丝 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料编号, 螺钉 | 1.4301 |
| 产品重量 | 2,600 g |
| 防护等级 | IP65 |