

脚架安装件 HZF-40

订货号: 161808

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	142 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	镀锌钢
螺钉材料	镀锌钢