

# 直角式插头插座 MPPE-3-B

订货号: 161839

FESTO



## 数据表

特性	值
连接频率	500
安装方式	通过管接螺母安装
安装位置	可选
产品重量	65 g
电气接口	8 针 直角式插座 可焊
工作电压范围 DC	60 V
允许的电流负载	5 A
电缆接头	Pg 9
许用的电缆直径	6 mm...8 mm
接口横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP67
环境温度	-30 °C...95 °C
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	PA
电触头材料	铜 镀锡