



电磁阀

MN2H-5/2-D-02-FR-230AC

产品代号: 161924

FESTO

符合 ISO 15407/-1标准, 带电磁线圈和手控装置, 不带插头插座。
将停产的产品, 供货至 2009.



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	18 mm
标准额定流量	500 l/min
工作压力	3 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	6 mm
宽度尺寸	19 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任何
符合标准	VDMA 24563
手控装置	带附件, 可锁定
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
切换时间, 关闭	34 ms
切换时间, 打开	18 ms
线圈的特性参数	230 V AC: 60 Hz, 切换功率: 2 VA
工作介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-10 ... 50 °C
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	160 g
电连接	插头 符合 DIN 43650 C型
安装类型	带通孔
先导气口 12/14	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
先导排气口 8/4	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 1	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 2	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 3	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 4	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 5	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝