

过滤器 LF-3/4-D-MIDI

订货号: 162607

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器, 带冷凝液分离器
最大冷凝容积	43 cm^3
保护罩	金属保护罩
工作压力	0 bar...16 bar
标准标称流量	3000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	700 g
安装方式	管式安装 带附件
气接口, 气口 1	G3/4
气接口, 气口 2	G3/4
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC