

过滤器 LF-3/8-D-MINI-A

订货号: 162608

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | Mini |
| 系列 | D |
| 安装位置 | 垂直 $\pm 5^\circ$ |
| 过滤等级 | 40 μm |
| 冷凝水排放装置 | 全自动 |
| 结构特点 | 烧结式过滤器，带冷凝液分离器 |
| 最大冷凝容积 | 22 cm^3 |
| 保护罩 | 金属保护罩 |
| 工作压力 | 2 bar...12 bar |
| 标准标称流量 | 1400 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度 | -10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$ |
| 出口空气纯净度等级 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体 |
| 介质温度 | 5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$ |
| 环境温度 | 5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$ |
| 产品重量 | 250 g |
| 安装方式 | 管式安装 带附件 |
| 气接口，气口 1 | G3/8 |
| 气接口，气口 2 | G3/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 过滤器材料 | PE |
| 外壳材料 | 压铸锌 |
| 碗罩材料 | PC |