


耳轴安装组件 ZNCM-40

产品代号: 163526

★ Standard-Programm
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2014。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	395.5 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
螺钉的材料数据	钢 经过电镀
耳轴的材料信息	钢, 镀锌
夹紧件的材料信息	钢, 镀锌
材料备注 : 杆	高合金钢, 耐腐蚀