

固定组件 CRSMBR-50

产品代号: 163890

FESTO

抗酸耐腐蚀,
用于气缸型号 CRDSNU, CRDSW 和 CRDG



技术参数

特性	值
尺寸	50
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
紧固扭矩	0.5 Nm