


限位开关附件

QH-DR-E-S3-E-SW-B

产品代号: 164854

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	有角的
装配位置	任意
短路强度	否
切换元件功能	转换开关
极性容错保护	否
测量原则	机械的/电动的
切换位置指示器	否
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
工作电压范围 DC	0 ... 250 V
绝缘电压	250 V
最大输出电流	16,000 mA
电涌强度	2.5 kV
污染等级	3
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 85 °C
电连接	螺丝端子
电缆直径	8 ... 13 mm
电缆螺纹连接	M20
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	EPDM
外壳盖的材料说明	PC
外壳插座的材料说明	PA
控制台的材料说明	高合金钢, 耐腐蚀